





Zulässige Abweichung LK-Achse-Kolbenachse $\pm 0,75\text{mm}$



Darstellung:
Halogenlichtwurf Lampe
24V 120W A26/14
13x41 klar transversal

Artikel-Nr.:

Dateiname: 00847514.dwg

Seite 100-1

Index Datum

a 10.12.10

b

c

gez.: A.Friedrich 31.10.05


gepr.: R. Hanke 26.10.10

gepr.:

Maßstab: 2/1 und 1/1 [mm]

Eigentum von: Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH
property of: Nikolaus-Otto-Straße
D-65582 Diez/Lahn
zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001

Tel.: 06432/9131-0
E-mail: info@dr-fischer-group.com
www.dr-fischer-group.com

Messspannung:	24V						
Messposition	parallel zur Photozellenachse						
Ein-Ausschalt-Zyklus	-						
Einzelheiten	Eine Stunde altern bei Betriebsspannung, zum Messen 2Min. einbrennen						
Eigenschaft	Wert	[]	Tol.	Spezifikation	Typ	AQL	Instruktionen
Leistung	120	W	±10%				
Strom	5,0	A					
Lichtstrom	3000	lm	±10%				
Lichtverlust	10	%	max.	gemessen nach 75% d. mittleren Lebensdauer			
Lichtausbeute	25	lm/W					
Farbtemperatur	/	K					
mittlere Lebensdauer	500	h					
Einzel Lebensdauer	/	h					
<u>Gebrauchsbedingungen</u>							
Kolbentemperatur min.	250°						
Kolbentemperatur max.	750°						
Quetschungstemperatur max.	350°						
Sockel	A26/14						
Brennstellung	S90						
 S 90							
					Kundendatenblatt		
Darstellung: Halogenlichtwurlampe 24V 120W A26/14 13x41 klar transversal	Artikel-Nr.:	Dateiname: 00847514.dwg		gez.:	A.Friedrich	31.10.05	
		Seite	100-2	gepr.:			
		Index	Datum	gepr.:			
		a					
		b					
		c		Maßstab:		[]	
Eigentum von: property of:		Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH Nikolaus-Otto-Straße D-65582 Diez/Lahn zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001		Tel.: 06432/9131-0 E-mail: info@dr-fischer-group.com www.dr-fischer-group.com			